

# V30

Передовые технологии, доступные сегодня,  
соединены в единой современной платформе.



## V30

Макс. мощность	1000 Вт
Система охлаждения	Водная система охлаждения
Вес	70 кг
Габариты	67 * 47 * 112 см

## Насадки



## V-IPL

Применение	570-1200 нм Удаление светлых волос 630-1200 нм Удаление темных волос 580-1200 нм Фотоомоложение 530-1200 нм Удаление пигментных и сосудистых образований 415-1200 нм Лечение акне
Мощность	до 35 Дж/см <sup>2</sup>
Продолжительность пульса	10-190 msec
Пятно	6.4 см <sup>2</sup> , 2.4 см <sup>2</sup>
Охлаждение	водное
Количество пульсов	100,000

## V-LASER Nd:YAG



Применение	Удаление сосудистых звездочек Удаление волос Удаление ногтевого грибка
Размер пятна	9.5 mm <sup>2</sup> , 5.5 mm <sup>2</sup> , 3.5 mm <sup>2</sup> , 2X4 mm
Длина волны	1064 nm
Мощность	до 500 Дж/см <sup>2</sup>
Продолжительность импульса	10-90 msec
Частота повторения	до 1 Hz
Охлаждение	водное
Количество импульсов	200,000



### V-FR

Площадь лечения	6.9 mm X 10.42 mm
Частота	1 MHz
Мощность	до 10 Дж
Продолжительность импульса	10-100 ms



### V-ST

Площадь лечения	8 mm X 8 mm
Режимы частот	Mode 1 - 0.8 MHz Mode 2 - 1.7 MHz Mode 3 - 2.45 MHz Mode 4 - 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz
Мощность	До 130 Дж/см <sup>3</sup>
Продолжительность импульса	50-200 ms